

**Garant****XDLW 070308 TN, HB7705, Tip: HART**

## Date comandă

Numărul de comandă	212930 HART
GTIN	4045197321220
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Avans  $f_z$  per dinte: 0,36 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 070308 TN

Tip: DUR

Rază la colț: 0,8 mm

Rază de programare la  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

## Descriere tehnică

Tip	DUR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 070308 TN
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,58 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7705
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,85 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,36 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare