

Garant**XDLW 09T308 ER, HB7720, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212954 HART
GTIN	4045197581686
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Avans f_z per dinte: 0,43 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 09T308 ER

Tip: DUR

Rază la colț: 0,8 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$: 1,99 mm**Descriere tehnică**

Tip	DUR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 09T308 ER
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,99 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1,15 mm
Avans f_z per dinte	0,43 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare