


Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 16
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	90 mm
Cod ISO Suport	PWLNRL 2020X06
Serie	Master Eco
Arc	259046 5
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 47

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 16
Lungime cap L ₁	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit tip eco