


**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Serie	Master Eco
Cod ISO Suport	PWLNRL 2020X08
Lungimea totală L	90 mm
Pârghie cu articulație	259015 15
Portplăcuță	259031 48
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 15
Arc	259046 4
Mărimea plăcuței	8 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm

Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit tip eco