

**Freză frontală la 75° MSRS, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Clasa articolului	25P

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat cu pas de divizare normal și redus.

Aplicație:

Adâncimi de tăiere de până la 12 mm și avansuri mari pentru degroșare foarte eficientă. Datorită creșterii inovatoare a plăcuțelor amovibile, presiunea de tăiere și tendința de vibrare suferă o diminuare semnificativă. Astfel se poate mări semnificativ lățimea de prelucrare și se reduce volumul de material îndepărtat.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229703 (T25; 7,5 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	12 mm
Ø exterior maxim D_{\max}	167 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Ø tăișului D_c	160 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.. 1806
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
Număr de dinți Z	10

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	75 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229703
--------------------	--------