


**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Serie	Master Eco
Știft	259049 8
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2525X16
Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 6
Portplăcuță	259033 9
Gheară de strângere	259038 20
Lungimea totală L	105 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit tip eco

## Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500