


SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Tip: GG

Date comandă

Numărul de comandă	224029 GG
GTIN	4960664609154
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Geometrie specială a plăcuțelor amovibile pentru forțe de tăiere reduse și evacuarea îmbunătățită a așchiilor. Toate tipurile cu **tăișuri Wiper** pentru avansuri mari.

Aplicație:

NB2T / NB3T: Ideale pentru **tăiere întreruptă**, putere ridicată de tăiere și avansuri mari.

Notă:

Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma NB2 și NB3.

Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru $a_e = 1 \times D$.

Aplicație: Degroșare

Avans f_z per dinte: 0,06 – 0,25 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,06 – 0,25 mm
Tip	Fontă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Categorie	PR1210

Materialul sculei	Carbura
Aplicație	Degroșare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		