


Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 20
Lungimea totală L	95 mm
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2020X16
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Șurub pentru gheara de strângere	259021 6

Portplăcuță	259033 9
Știft	259049 8
Serie	Master Eco
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit tip eco

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500