

Garant

Freze cu cap sferic, cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø e8 DC: 8 mm


Date comandă

Numărul de comandă	209655 8
GTIN	4045197513342
Clasa articolului	11Y

Descriere
Execuție:

Freză cu diamant policristalin PKD ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP** și a **grafitului**.

Dantură dreaptă pentru utilizare neutră.

Număr de dinți Z: 2

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 10 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 20 mm

Ø de degajare D_1 : 7,4 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø tăișului D_c	8 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în grafit	0,09 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în GRP CRP	0,08 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	20 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în GRP CRP	0,05 mm
Ø de degajare D_1	7,4 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în grafit	0,14 mm

Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungimea tăişului L _c	10 mm
Rază R	4 mm
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lăţime de atac a _e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lăţime de atac a _e la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză cu cap sferic

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------