

Garant

Freză cu cap sferic, cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø e8 DC: 3 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 209655 3 |
| GTIN | 4045197513304 |
| Clasa articolului | 11Y |

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin PKD ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Dantură dreaptă pentru utilizare neutră.

Număr de dinți Z: 2

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 2,5 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 9 mm

Ø de degajare D_1 : 2,8 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Avans f_z pentru frezare prin copiere în GRP CRP | 0,05 mm |
| Lungime activă L_1 incl. degajare | 9 mm |
| Ø tăișului D_c | 3 mm |
| Avans f_z pentru frezare laterală în GRP CRP | 0,03 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø de degajare D_1 | 2,8 mm |
| Avans f_z pentru frezare prin copiere în grafit | 0,1 mm |
| Avans f_z pentru frezare laterală în grafit | 0,06 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 60 mm |
| Lungimea tăişului L _c | 2,5 mm |
| Rază R | 1,5 mm |
| Strat de acoperire | PKD |
| Materialul sculei | PKD |
| Standard | Normă de fabricație |
| Toleranță Ø nominal | e8 |
| Direcția de aşchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Lățime de atac a _e la operația de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere |
| Lățime de atac a _e la operația de frezare | 0,2×D la frezare laterală |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | da |
| Inel colorat | negru |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |

Servicii

| | |
|--------------|-----------|
| Coadă Tip HB | 129100 HB |
|--------------|-----------|