

**Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 200/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată. Fără răcire interioară.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	60 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Ø tăișului D_c	200 mm
Număr de dinți Z	12

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------