


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Pe ambele părți cu 2x4 tășuri.

Recomandare:

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,2 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	7 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMU 14T7 ANER
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	6 mm

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		