

**Garant**
**ONEU 05T6 ANER, HU7810, Tip: ALU**


### Date comandă

Numărul de comandă	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Execuție:**

Pe ambele părți cu 2x8 tășuri.

**Recomandare:**

**Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Adâncime maximă de așchiere  $a_{p,max}$ : 3 mm

Tip: ALU

Avans  $f_z$  per dinte: 0,23 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,23 mm
Tip	ALU
Numărul de schimbări / tășuri	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ONEU 05T6 ANER

Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	750 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	750 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	500 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		