

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7525, Tip: ST900**

### Date comandă

Numărul de comandă	213922 ST900
GTIN	4045197553850
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .Avans  $f_z$  per dinte: 0,19 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,19 mm
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKN 1203 AFTN
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		