

**Garant****Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Cap de frezat frontal la 45° cu plăcuțe dispuse inegal pentru o funcționare silențioasă. Locașul de prindere al plăcuțelor asigură o poziționare precisă și o fixare rigidă cu portplăcuțe din carbură.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere pentru portplăcuță	219861 (TX8)
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1203..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	80 mm
Șurub de fixare pentru plăcuțe amovibile	219862 (25IP; 6 Nm)
Portplăcuță	219860
Ø exterior maxim D <sub>max</sub>	93 mm

Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurub de strângere	219862
Portplăcuță din carbură	219860
Șurub de strângere	219861