

Garant
Freză circulară, Oțel, Tip: 12

Date comandă

Numărul de comandă	217250 12
GTIN	4045197542663
Clasa articolului	21Q

Descriere
Notă:

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P12

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 9,6 - 11,7 mm

\varnothing interior d_1 : 7 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 2,35 mm

Lungime activă L_1 : 22 mm

Lungimea totală L_{ges} : 69,5 mm

Descriere tehnică

Tip de coadă	Weldon
Cel mai mic \varnothing de găurire D	9,6 - 11,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	69,5 mm
\varnothing interior d_1	7 mm
Lungime activă L_1	22 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	2,35 mm
Set de șuruburi de strângere	219832 (8IP; 1,0 Nm)
\varnothing cozii D_s h6	12 mm
Pentru tip de plăcuțe	P12

Răcire interioară	da
Adâncimea filetelui	20 mm
Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219818
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219832