

**Garant**
**Freză circulară, din carbură, Tip: 12L**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217252 12L
GTIN	4045197542670
Clasa articolului	21Q

**Descriere**
**Notă:**

Adâncimea efectivă de canelare  $S_{max}$  este calculată după cum urmează:  $(D-d_1) / 2$ .

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P12

Cel mai mic  $\varnothing$  de găurire D: 9,6 - 11,7 mm

$\varnothing$  interior  $d_1$ : 7 mm

Adâncime maximă de așchiere  $S_{max}$ : 2,35 mm

Lungime activă  $L_1$ : 32 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 82 mm

**Descriere tehnică**

$\varnothing$ interior $d_1$	7 mm
Adâncime maximă de așchiere $S_{max}$	2,35 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$ h6	12 mm
Set de șuruburi de strângere	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Cel mai mic $\varnothing$ de găurire D	9,6 - 11,7 mm
Tip de coadă	cilindric
Lungimea totală $L_{ges}$	82 mm
Lungime activă $L_1$	32 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA

Pentru tip de plăcuțe	P12
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	30 mm
Material freză	din carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219832
--	--------