



## Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 12/2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

### Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229706 (T6; 0,45 Nm)
Lungime activă $L_1$	18 mm
Ø tăişului $D_c$	12 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	6 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Ø cozii $D_s$ h6	12 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	8 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	22 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	21 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,43 grad
Ø $D_3$	9 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229706
--------------------	--------