



Cap de portcuțit cu schimbare rapidă, Tip: E



Date comandă

Numărul de comandă	318000 E
GTIN	2050002064584
Clasa articolului	36A

Descriere

Aplicație:

Se așază și se fixează capul portcuțit cu suprafața de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastrat pentru barele de alezat și bara de alezat, care este reglată unghiular față de planșaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al șabei de acoperire și se strânge puternic șurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroșările dificile se recomandă fixarea știftului prin 2 știfturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

Livrare:

Inclusiv 1 pârgie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.

Descriere tehnică

Putere maximă de antrenare a strungului	5 kW
Înălțime	66 mm
Ø găurii capului	20 mm
Cursă maximă A	69 mm
Tip	E

Ø găurii plăcii de centrare	10 mm
Secțiunea maximă a SB	120 mm
Lățime	137 mm
Înălțime maximă a vârfului sculei h	25 mm
Tip produs	Portcuțit

Accesorii

Suport pentru alezat cu schimbare rapidă Tip E	318200 E
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip E25/100	318100 E25/100
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip E20/100	318100 E20/100