



## Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø tăişului $D_c$	16 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Lungime activă $L_1$	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	10 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	9 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	26 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,27 grad
Ø $D_3$	10 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------