

Garant**Freză frontală la 45°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

Avantaj:**Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	25 mm
Lungime activă L ₁	44 mm
Ø tăişului D _c	25 mm
Ø exterior maxim D _{max}	33,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,27 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP