

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de aşchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 2 mm/rot
Categorie	HB7415-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404

Sfârâmător de așchii	TIS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire