

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de așchii: TIM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7415-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Sfârâmător de așchii	TIM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Toleranță	M

Aplicația principală	S
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire