

**Garant****DNMG 150604, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150604 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârământor de aşchii: TIS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604

Sfărâmatore de așchii	TIS
Categorie	HB7415-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Aplicația principală	S
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire