



## Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 17/2Lmm



### Date comandă

Numărul de comandă	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Răcire interioară: da

Ø tăişului  $D_c$ : 17 mm

Număr de dinți Z: 2

Adâncime maximă de aşchiere  $a_{p\max}$ : 10 mm

Lungime activă  $L_1$ : 23 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 100 mm

Ø cozii  $D_s$  h6: 16 mm

### Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm
Ø tăişului $D_c$	17 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Lungime activă $L_1$	23 mm
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	10 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,15 grad
$\varnothing D_3$	11 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------