

**Garant****SNMG 120408, Categorie: HB7415-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120408 HB7415-1 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7415-1  
Sfărâmător de așchii: TIM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

### Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7415-1
Sfărâmător de așchii	TIM

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	S
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire