

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mm

Avans f: 0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Sfârâmător de așchii	TIS
Categorie	HB7415-1
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm

Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire