

**BDMT 070304 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	227136 ST1400
GTIN	4960664609239
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ . Unghi exact de  $90^\circ$  până la  $a_p = 4$  mm.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,07 – 0,11 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PR1225
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 070304 ER-JT
Categorie	PR1225
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		