


Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfărâmător de aşchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii	TIS
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Condiție de tăiere	continuă

Aplicația principală	S
Categorie	HB7415-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire