


Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfărâmbător de așchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	TIS
Categorie	HB7415-1
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	S
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Condiție de tăiere	continuuă
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire