

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 11T302 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfărâmbător de așchii: TIS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	TIS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Toleranță	M
Categorie	HB7415-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuuă
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire