



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 19/3L mm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Răcire interioară: da

Ø tăişului D_c : 19 mm

Număr de dinți Z: 3

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$: 10 mm

Lungime activă L_1 : 26 mm

Lungimea totală L_{ges} : 100 mm

Ø cozii D_s h6: 16 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	16 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø tăişului D_c	19 mm
Lungime activă L_1	26 mm
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	3
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	12 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	36 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,95 grad
$\varnothing D_3$	13 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------