


**Garant****CCMT 120408, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Toleranță	M
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2

Categorie	HB7415-1
Sfârâmător de aşchii	TIS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire