


Garant**SCMT 120404, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120404 HB7415-1 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7415-1
Sfărâmător de așchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	TIS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire