

Garant**VC.T 110302, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 110302 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de aşchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Categorie	HB7415-1
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	TIS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire