



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 30/4Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	30 mm
Lungime activă L_1	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø cozii D_s , h6	25 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	23 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	58 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	54 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,5 grad
Ø D_3	24 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------