

Garant**VBMT 160404, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160404 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	TIS
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Categorie	HB7415-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	S
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire