

Garant**VBMT 160402, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160402 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7415-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	S
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160402
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfărământor de așchii	TIS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire