

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	S
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Categorie	HB7415-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de așchii	TIS
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire