


**Garant****CNMG 120408, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Categorie	HU7305-1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	400 - 700 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNNG 120408
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	N

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de aşchii	AM1
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire