



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/3Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø cozii D _s h6	16 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	10 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Lungime activă L ₁	26 mm
Ø tăişului D _c	20 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	13 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,88 grad
Ø D ₃	14 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------