


Garant**TNMG 160404, Categorie: HU7305-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Categorie	HU7305-1
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Toleranță	M
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Strat de acoperire	neacoperit
Rază la colț	0,4 mm

Sfărâmător de aşchii	AM1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire