


**Garant****WNMG 060404, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Categorie	HU7305-1
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	400 - 700 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Sfărâmător de așchii	AM1

Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire