


Garant**TNMG 160408, Categorie: HU7305-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160408 HU7305-1 Categorie: HU7305-1

Sfărâmtor de așchii: AM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 400 - 700 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmtor de așchii	AM1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Aplicația principală	N
Strat de acoperire	neacoperit
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Categorie	HU7305-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	400 - 700 m/min
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire