


**Garant****CNMG 120404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Sfărâmbător de așchii	VS
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire