

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfărâmbător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Sfărâmbător de așchii	VS

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire