

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire