


Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire