

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 11T302 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmtător de așchii: VS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Sfârâmător de așchii	VS
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire