

**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sfărământor de aşchii	VS
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire